

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-03	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BAUMET ALEXANDRE / C2533 NN	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202505390

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
BAMBI	1: L 1602 Black Aniline 2: L 1602 Black Aniline 3: L 1602 Black Aniline 4: E20183 Nappa Red	Empeigne K704 Beige Lining Talon K704 Beige Lining ☐ Anti-glisseoire ☐ Doublure perforée

Tige
☐ Vérifier patronages ☐ Comme patronages ☐ Photo fournie ☐ Échantillon fourni ☐ Orthèse fournie ☐ Tracés sur forme ☐ Orthèses de montage fournis (WI) ☐ Orthèses définitives fournies ☐ Mecaflex ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																															
<table><tr><td></td><td>Gauche</td><td>Droite</td></tr><tr><td>Revêtement de la forme fait</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Revêtement de la forme à faire</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Gauche	Droite	Revêtement de la forme fait	☐	☐	Revêtement de la forme à faire	☐	☐	<table><tr><td>Gauche</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>cm</td></tr><tr><td>Droite</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>cm</td></tr><tr><td>☒ Avec orthèse</td></tr><tr><td>☐ Sans orthèse</td></tr></table>	Gauche	15	cm	Droite	15	cm	☒ Avec orthèse	☐ Sans orthèse	<table><tr><td>G (cm)</td><td>Hauteur (cm)</td><td>D (cm)</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr></table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0	0	Sélect ▼	0
	Gauche	Droite																																															
Revêtement de la forme fait	☐	☐																																															
Revêtement de la forme à faire	☐	☐																																															
Gauche																																																	
15																																																	
cm																																																	
Droite																																																	
15																																																	
cm																																																	
☒ Avec orthèse																																																	
☐ Sans orthèse																																																	
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
0	Sélect ▼	0																																															
<table><tr><th>Épaisseur/couleur du fil</th></tr><tr><td>☐ Ton sur ton ☒ Contraste</td></tr><tr><td>FIL BLANC</td></tr></table>	Épaisseur/couleur du fil	☐ Ton sur ton ☒ Contraste	FIL BLANC	<table><tr><th>Écart de laçage</th></tr><tr><td>20</td></tr><tr><td>mm</td></tr><tr><td>☐ Point de claque</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>cm</td></tr><tr><td></td><td>☐ Vers l'avant</td></tr><tr><td></td><td>☐ Vers l'arrière</td></tr></table>	Écart de laçage	20	mm	☐ Point de claque	0		cm		☐ Vers l'avant		☐ Vers l'arrière	<table><tr><th>Embrase</th></tr><tr><td>☐ Gauche</td></tr><tr><td>☐ Droite</td></tr><tr><th>Baleines</th></tr><tr><td>☐ Int.</td></tr><tr><td>☐ Ext.</td></tr></table>	Embrase	☐ Gauche	☐ Droite	Baleines	☐ Int.	☐ Ext.																											
Épaisseur/couleur du fil																																																	
☐ Ton sur ton ☒ Contraste																																																	
FIL BLANC																																																	
Écart de laçage																																																	
20																																																	
mm																																																	
☐ Point de claque	0																																																
	cm																																																
	☐ Vers l'avant																																																
	☐ Vers l'arrière																																																
Embrase																																																	
☐ Gauche																																																	
☐ Droite																																																	
Baleines																																																	
☐ Int.																																																	
☐ Ext.																																																	

Languette
☒ Languette Gauche Mousse ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette Sans renfort Droite Mousse ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette Sans renfort
Type de construction
Décision interne de Nimco
Avec velcro Piquée sur le côté Int. Décision interne de Nimco Ext. Décision interne de Nimco
☐ Soufflet ☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Int.

Gauche

Mousse

Foam Ankle pink

Droite

Mousse

Foam Ankle pink

Ext.

Gauche

Mousse

Foam Ankle pink

Droite

Mousse

Foam Ankle pink

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

3

Droite - Quantité

3

velcro direct

Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 30mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Perforation cuir

Laser

Pièce de décoration

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM
VELCROS EN E20183
INTERIEUR VELCROS EN WHITE 501

LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM
VELCROS EN E20183
INTERIEUR VELCROS EN WHITE 501



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-03	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BAUMET ALEXANDRE / C2533 NN	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202505390

<u>Type de construction</u>
Compensé caché

<u>Bout</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

<u>Première de montage</u>	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

<u>Première d'amplitude</u>	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0	0
mm	mm
Tout le long	Tout le long
3	3
mm	mm
observations	observations

<u>Contrefort</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0	0
mm	mm
Interne	Interne
0	0
mm	mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations

est. 1974

NIMCO

MADE 4 YOU

Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-03

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BAUMET ALEXANDRE / C2533 NN

Type

☐ Femme

☐ Homme

☒ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202505390

Semelle Nimco

MCOPT/BR

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO Black

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

☐ Patin

☐ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Patin

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Talon

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Intercalaire

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☐ Complet

☐ Autres

<u>Matériel de la semelle</u>	
Nimco	▼

<u>Couleur de la semelle</u>	
Nimco - Noir	▼



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-03	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BAUMET ALEXANDRE / C2533 NN	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202505390

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres Talon Gauche Droite Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide C10 Noir	☐ Arrondi ☒ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm ☒ Gauche ☒ Int ☒ Ext 3 mm ☒ Droite ☒ Int ☒ Ext 3 mm 3 mm ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm 0 mm

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☒ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés	

<u>Observations</u>

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-03	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---



Nom du Client / Référence BAUMET ALEXANDRE / C2533 NN	Type ☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	Urgent ☒ Non ☐ Oui	Chaussures ☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite
---	--	--	--

N.° Interne

202505390

Forme		Dessin du bout	
	Gauche Droite	Carré Pointu Rond Rond et Large	
Moule en plâtre	☐		
Empreinte sur papier	☐		
Digitalisation du pied	☐		
Empreinte sur mousse	☐		
Forme en Polyuréthane	☐		
Forme en bois	☐		
	Gauche Droite ☐ Normal ☐ Dur		
Juste fraiser	☐		
Hauteur de la forme	0 cm	☐ Type 1 ☐ Type 2	
		1 2 	
Hauteur du talon	0 cm	L'orthèse amovible	
Relevé du bout	0 cm	☐ Couverture de L'orthèse amovible	
Épaisseur du bout	0 cm		

Mesures de la forme

1 0		HAUTEUR	Gauche 0	Droite 0		1 0
2 0		Gauche 0	Droite 0	2 0		
2a 0		Gauche 0	Droite 0	2a 0		
3 0		Gauche 0	Droite 0	3 0		
4 0		Gauche 0	Droite 0	4 0		
5 0		Gauche 0	Droite 0	5 0		
0						0

Orthèse

Multiforme + Liège	Gauche ☐	Droite ☐	Physiologik (4/4/4)	Gauche ☒	Droite ☒
Micro cork	☐	☐	Métartarsalgik (8/8/4)	☐	☐
Multiforme	☐	☐	Talgik (8/8/4)	☐	☐
Autre	☐	☐	Complex (10/10/6)	☐	☐
☐ [A] Standard	☐ [B] Sous malléolaire latéral	☐ [C] Sous malléolaire médial	☐ [D] Sous malléolaire bilatéral	☐ [E] Faux bout	
☒ [F] Tuteur total	☐ [G] Tuteur bilatéral	☐ [H] Tuteur latéral	☐ [I] Tuteur médial	☐ [J] Faux pied	
☐ [K] Tuteur postérieur					
A 	B 	C 	D 	E 	
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	
0	0	0	0	0	
mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0	0	0	
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	
	Matériel	Matériel	Matériel		
		Int	0	mm	
		Ext	0	mm	
		Droite	0	mm	
		Int	0	mm	
		Ext	0	mm	
		Matériel			

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-03	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BAUMET ALEXANDRE / C2533 NN	☐ Femme ☐ Homme ☒ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202505390

Orthèse

**F**

Gauche	130	mm
Int	130	mm
Ext	130	mm
Droite	130	mm
Int	130	mm
Ext	130	mm
Matériel		
Podofoam SH25 + TEPP 1,1mm		

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Retardé	Anticipé	Gauche	Droite	
Talon	12	8	12	8	mm	3	3	mm				0	0	
Patin	12	8	12	8	mm	0	0	mm				0	0	
Bout	4		4		mm							0	0	
						Désaxé Antérieur			2 phases	Complet		0	0	
						Int	0	mm	0	mm		0	0	
						Ext	0	mm	0	mm		0	0	

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☒	☒
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int	Ext
	Gauche Droite	Gauche Droite
À l'avant-pied	☐ ☐	☐ ☐
Au talon	☐ ☐	☐ ☐
Dans le malléole	☐ ☐	☐ ☐
Complet	☐ ☐	☐ ☐
	Gauche	Droite
3mm	☐	☐
5mm	☐	☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	Gauche	Droite
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	0	mm
									Patin	0	mm	0	mm
☐ Plastique dur									Bout	0	mm	0	mm
☐ Plastique souple												0	mm



Observations

