



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-06	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BERRI ZOUINA / C2894 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202506322

Modèle TOKIO Tige ☐ Vérifier patronages ☐ Comme patronages	Réf. couleurs 1: L 1602 Black Aniline 2: L 1602 Black Aniline 3: L 1602 Black Aniline 4: YE2207 Fantasy leather black Empeigne Talon Doublure K714 Nimco Beige K704 Beige Lining ☐ Anti-glisseoire ☐ Doublure perforée
--	--

Tige

- ☐ Vérifier patronages
- ☐ Comme patronages
- ☐ Photo fournie
- ☐ Échantillon fourni
- ☐ Orthèse fournie
- ☐ Tracés sur forme
- ☐ Orthèses de montage fournis (WI)
- ☐ Orthèses définitives fournies
- ☐ Mecaflex

☒ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

<u>Hauteur de Tige</u>	
Gauche	
	8
cm	
Droite	
	8
cm	
☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	

Écart de laçage

20

mm

☐ **Point de claque**

0

cm

☐ **Vers l'avant**

☐ **Vers l'arrière**

[illegible]

Embrase

☐ Gauche

☐ Droite

Baleines

☐ Int.
 ☐ Ext.

Languette	
☒ Languette	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Avec velcro

Piquée sur le côté

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

<u>Chevilles/Quartiers</u>
☐ Malléoles
☐ Quartiers

Fermeture

Fermeture

Type	
Lacets	▼
Lacet	
Flat wax black 1602 lace	▼

Spécification des lacets

1:	Gun metal eyelet n° 20	▼	+
----	------------------------	---	---

Quantité	
Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

☐ Velcro

☒ Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Bouton Fermeture à glissière

Gauche Droite

Gauche		Droite	
☐ Int	☒ Ext	☐ Int	☒ Ext
☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants		☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants	

☐ Permettiture a ghisliere decorative

☐ Boucle

Autres

--	--

☐ Étiquette	
------------------------------------	--

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-06	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BERRI ZOUINA / C2894 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202506322

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-06

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BERRI ZOUINA / C2894 S

Type

☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne

202506322

Semelle Nimco

S2023/034

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 white C17

☐ Patin ☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☒ Bout ☒ Gauche

0

mm

☒ Droite

0

mm

☐ Normal ☐ Anticipé ☐ Retardé

☒ Patin ☒ Gauche

6

mm

☒ Droite

6

mm

☐ Complet ☒ Autres

☒ Talon ☒ Gauche

6

mm

☒ Droite

6

mm

Micro C17 Branco

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

▼

Couleur de la semelle

Roberta - Noir

▼



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-06	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BERRI ZOUINA / C2894 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202506322

<u>Type de talon</u> Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 1.5 cm cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	<u>Matériaux et options</u> ☒ EVA C17 Blanc ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches
--	---

☐ Liège

☐ Autres

Talon

Amortissement du talon

Gauche

Droite

Talon décroché

☐

☐

Talon perforé

☐

☐

Protection rigide

☐

☐

<u>Finissage de l'orthèse</u> ☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	<u>Autres</u> ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés
--	---

<u>Observations</u>

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-06

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BERRI ZOUINA / C2894 S

Type

☒ Femme

☐ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202506322

Forme

Moule en plâtre

Gauche ☐

Droite ☐

Empreinte sur papier

☐

☐

Digitalisation du pied

☐

☐

Empreinte sur mousse

☐

☐

Forme en Polyuréthane

☐

☐

Forme en bois

☐

☐

Gauche

☐ Normal

☐ Dur

Droite

☐ Normal

☐ Dur

Juste fraiser

☐

☐

Hauteur de la forme

0

cm

0

cm

Hauteur du talon

0

cm

0

cm

Relevé du bout

0

cm

0

cm

Épaisseur du bout

0

cm

0

cm

Dessin du bout

Carré

Pointu

Rond

Rond et Large

Découpe de la forme

☐ Type 1

☐ Type 2



L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3


0

4

0

5

0



HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Multiforme + Liège

Gauche ☒

Droite ☒

Physiologik (4/4/4) ☐ ☐

Micro cork

☐

☐

Métatarsalgik (8/8/4) ☐ ☐

Multiforme

☐

☐

Talgik (8/8/4) ☐ ☐

Autre

☐

☐

Complex (10/10/6) ☐ ☐

☒ [A] Standard

☐ [B] Sous malléolaire latéral

☐ [C] Sous malléolaire médial

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral

☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total

☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [H] Tuteur latéral

☐ [I] Tuteur médial

☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A



Gauche

B



Gauche

C



Gauche

D



Gauche

E



Gauche

99

0

0

mm

mm

mm

99

0

0

Droite

Droite

Droite

Matériel

Matériel

Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-06	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BERRI ZOUINA / C2894 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne
202506322

Orthèse

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Retardé	Anticipé	Gauche	Droite	
Talon	20	20	8	8	mm	0	0	mm	mm	mm	2 phases	0	0	
Patin	10	10	8	8	mm	0	0	mm	mm	mm	Complet	0	0	
Bout	5		5		mm							0	0	

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
Au talon
Dans le malléole
Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
3mm	☐		☐	
5mm	☐		☐	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire	
☐ Plastique dur												
☐ Plastique souple												
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Observations

