



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-30	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BERNEUIL GERMAINE / C2430 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202520340

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
CAMILA	1: L1604 Brown Aniline	Empeigne K704 Beige Lining
	2: P404 Brown Suede	Talon K704 Beige Lining
	3: L1604 Brown Aniline	☐ Anti-glissoire
<u>Tige</u>		☐ Doublure perforée
☐ Vérifier patronages		
☐ Comme patronages		

Tige

- ☐ Vérifier patronages
- ☐ Comme patronages
- ☒ Photo fournie
- ☐ Échantillon fourni
- ☒ Orthèse fournie
- ☐ Tracés sur forme
- ☐ Orthèses de montage fournis (WI)
- ☐ Orthèses définitives fournies
- ☐ Mecaflex
- ☒ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	
Revêtement de la forme fait	Gauche ☐ Droite ☐
Revêtement de la forme à faire	☐ ☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton
 ☐ Contraste

<u>Hauteur de Tige</u>	
Gauche	
	16
cm	
Droite	
	16
cm	
☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	

Écart de laçage

2

mm

☐ **Point de claue**

0

cm

☐ **Vers l'avant**

☐ **Vers l'arrière**

<u>Tour de Jambes</u>		
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0

Embrase

☐ Gauche
 ☐ Droite

Baleines

☐ Int.

☒ Ext. Gauche Droite

0	3
---	---

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

The diagram illustrates a soufflet mechanism with two internal valves. On the left, a box labeled "Soufflet" is connected to a horizontal pipe. This pipe leads to a vertical section containing two valves. The top valve is labeled "Avec velcro" and the bottom valve is labeled "Piquée sur le côté". Both valves are currently closed, indicated by a small circle below each valve handle. The top valve is labeled "Int." (Internal) and the bottom valve is labeled "Ext." (External). Both valves are labeled "Décision interne de Nimco" and have a downward-pointing arrow next to them, indicating they are closed.

☐ Passe lacets

Bourrelet

☒ Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☒ Quartiers

☒ Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Sans mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

☒ Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Sans mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E42 black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 3

+

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 5

+

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

☐ Velcro

☐ Fermeture à glissière fonctionnelle

☐ Fermeture à glissière décorative

☐ Boucle

☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure

☐ Perforation cuir

☐ Broderie

☐ Laser

☐ Renfort caoutchouc bout tige

☐ Pièce de décoration

☐ Étiquette

Observations

PHOTO EN ANNEXE POUR LE ZONAGE A RESPECTER
OEILLETS CACHÉS

PHOTO EN ANNEXE POUR LE ZONAGE A RESPECTER
OEILLETS CACHÉS



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-30

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BERNEUIL GERMAINE / C2430 NN

Type

☒ Femme

☐ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202520340

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-30

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BERNEUIL GERMAINE / C2430 NN

Type

☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202520340

Semelle Nimco

S2023/012

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 8 brown C11

☐ Patin ☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout ☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Normal ☐ Anticipé ☐ Retardé

☐ Patin ☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Complet ☐ Autres

☐ Talon ☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Plate

✓

Couleur de la semelle

Plate - Brun foncé

✓



Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-30

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BERNEUIL GERMAINE / C2430 NN

Type

☒ Femme

☐ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202520340

Forme

Moule en plâtre

Gauche

☐

Empreinte sur papier

☐

Digitalisation du pied

☐

Empreinte sur mousse

☐

Forme en Polyuréthane

☐

Forme en bois

☐

Droite

☐

☐ Dur

☐ Dur

Gauche

☐ Normal

Droite

☐ Normal

Juste fraiser

☐

Hauteur de la forme

0

cm

0

cm

Hauteur du talon

0

cm

0

cm

Relevé du bout

0

cm

0

cm

Épaisseur du bout

0

cm

0

cm

Dessin du bout

Carré

Pointu

Rond

Rond et Large

Découpe de la forme

☐ Type 1

☐ Type 2



L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3


0

4

0

5

0



HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Multiforme + Liège

Gauche

☐

Droite

☐

Physiologik (4/4/4)

Gauche

☐

Droite

☐

Micro cork

Gauche

☐

Droite

☐

Métatarsalgik (8/8/4)

Gauche

☐

Droite

☐

Multiforme

Gauche

☒

Droite

☒

Talgik (8/8/4)

Gauche

☐

Droite

☐

Autre

Gauche

☐

Droite

☐

Complex (10/10/6)

Gauche

☐

Droite

☐

☒ [A] Standard

☐ [B] Sous malléolaire latéral

☐ [C] Sous malléolaire médial

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral

☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total

☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [H] Tuteur latéral

☒ [I] Tuteur médial

☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A



Gauche

B



Gauche

C



Gauche

D



Gauche

E



Gauche

999

0

0

mm

mm

mm

999

0

0

Droite

Droite

Droite

Matériel

Matériel

Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-30	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BERNEUIL GERMAINE / C2430 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne
202520340

Orthèse

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**I**

Gauche	999	mm
Droite	130	mm
MOUSSE 3mm + rhenoflex 1.		

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Retardé	Anticipé	Gauche	Droite	
Talon	999	999	29	25	mm	0	0	mm	mm	mm	2 phases	0	0	
Patin	999	999	24	20	mm	0	0	mm	mm	mm	Complet	0	0	
Bout	999		5		mm			mm			mm	0	0	

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			Compensation de l'orthèse	
	Gauche	Droite		Normal	Retardé
Int	0	0	mm	mm	mm
Ext	0	0	mm	mm	mm

A l'aplomb de la malléole

Int	Gauche	Droite
Ext	☐	☒

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
Au talon
Dans le malléole
Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
3mm	☐	☐	☐	☐
5mm	☐	☐	☐	☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	Gauche	Droite
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire	Gauche	Droite
☐ Plastique dur													
☐ Plastique souple													



Talon	0	mm	0	mm
Patin	0	mm	0	mm
Bout	0	mm	0	mm

0	mm	0
---	----	---

Observations

ORTHESE GAUCHE FOURNIE
ORTHESE DROITE TYPE I

ORTHESE GAUCHE FOURNIE
ORTHESE DROITE TYPE I