



Date:

FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:

* Fournir nouvelles orthèses ou formes

Tiges

Modèle numéro		Cuir à dessus		Doublure		Imperméable	
Hauteur de tige		1		Empeigne		Sans couture dans la doublure	
Gauche	mm	2		Quartier		Colle anti-allergique	
Droite	mm	3					
Renouvellement du modèle							
Copie bien							
Supplément							
Capitonnage languette	3mm	5mm					
Renforcement languette	Ercoflex	Renoflex					
Capitonnage malléole	3mm	5mm					
Capitonnage quartier	3mm	5mm					
CYS capitonnage SP155							
Bourrelet mousse 5mm	Sans couture	Coutures invisibles					
Languette à soufflet							
		Type de fermeture					
		Comme modèle					
		Oeillets		Quantité		Couleur	
		Crochet		Quantité		Couleur	
		Velcro	Velcro avec passant anneau SP112	Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110			
		Largeur en mm		Quantité			
		Velcro ajustable système SP150					
		Gauche	Droite				
		Fermeture à glissière	Interne	Externe	Interne	Externe	
		Élastique	Interne	Externe	Interne	Externe	
		Double fermeture à glissière / Laçage SP122					
		Tour de jambe:					
			Gauche	Hauteur	Droite		
				550 mm			
				500 mm			
				450 mm			
				400 mm			
				350 mm			
				300 mm			
				250 mm			
				200 mm			
				150 mm			
				100 mm			

Entrée:

Derby	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Richelieu	Standard	
Ouverture avancée	mm	
Ouverture reculée	mm	
Distance entre les quartiers	mm	

Baleinage

Gauche	Droite
Med	Med
Lat	Lat

Remarques:

Construction

Type de semelage

Comme modèle	
Autre : Préciser les options	
EVA dureté	Souple 35
	Moyen 50-55
	Dur 65-70

Première de montage

Première en polypro H5	Lame carbone 4 couches
Première en polypro H2	Lame carbone 6 couches
Première en EVA	Première anti perforations

Trépointe et semelle

Comme modèle	
Semelle numéro	Couleur mm
Trépointe numéro	Couleur

Déroulement

Type de déroulement		Interne	Externe
Épaisseur du déroulement			
Standard	Talon 5 mm	Métas 5 mm	Bout 0 mm
Standard	10 mm	10 mm	2 mm
À définir avec vos mesures	Gauche mm	mm	mm
	Droite mm	mm	mm

Semelle d'amplitude

Complète				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2
Sous l'avant-pied				
3 mm	5 mm	3 mm x 2	3 mm x 3	5 mm x 2

Remarques:

Hauteur de talon

Gauche	mm
Droite	mm

Options talon

	Gauche		Droite
Talon évasé	Interne mm	Interne mm	Interne mm
	Externe mm	Externe mm	Externe mm
	Postérieur mm	Postérieur mm	Postérieur mm
Talon échancré	Interne mm	Interne mm	Interne mm
	Externe mm	Externe mm	Externe mm
	Postérieur mm	Postérieur mm	Postérieur mm
Amorti standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Arrondi standard	ou A - B mm	standard	ou A - B mm
Talon Thomas	Externe	Med	Externe
	G	D	

Renforcement

Contrefort	Standard	Gauche	Droite	Matériaux TVO
ou:	Renoflex	Contrefort montant (TVO) n°		Gauche Droite
	Ercoflex	Hauteur en mm		1ère
	Tap	Capitonnage malléole en mm		2ème
	Cuir	Capitonnage quartier en mm		3ème

Tuteur acier

Bout dur					Releveur avec embrasse:
Type	Normal	Court	Long	Pare-choc	Gauche Droite
Matière	Tap	Acier	Polypropylène		
	Ercoflex	Aluminium			
	Doublure	Carbone			

Déformer

Retrait des formes	Recouvrement des orthèses en cuir perforé	Fournir extra lacets
--------------------	---	----------------------