



Date:

## FICHE DE COMMANDE TIGE ET SEMELAGE

Nom de l'entreprise:

Succursale:

Nom du technicien:

M. Mme.

Numéro de formes:

Numéro de commande:

Nom du patient:

Avec formes ou ajustements d'orthèse:

Sans ajustement:


\* Fournir nouvelles orthèses ou formes

## Tiges


|                                             |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|--|-----------------|--|--|-------------------------------|
| <b>Modèle numéro</b>                        |                                  |                                               | <b>Cuir à dessus</b> |               |  | <b>Doublure</b> |  |  | Imperméable                   |
| <b>Hauteur de tige</b>                      |                                  |                                               | 1                    |               |  | Empeigne        |  |  | Sans couture dans la doublure |
| Gauche                                      |                                  |                                               | 2                    |               |  | Quartier        |  |  | Colle anti-allergique         |
| Droite                                      |                                  |                                               | 3                    |               |  |                 |  |  |                               |
| Renouvellement du modèle                    |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Copie bien                                  |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| <b>Supplément</b>                           |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Capitonnage languette                       | 3mm                              | 5mm                                           |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Renforcement languette                      | Ercoflex                         | Renoflex                                      |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Capitonnage malléole                        | 3mm                              | 5mm                                           |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Capitonnage quartier                        | 3mm                              | 5mm                                           |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| CYS capitonnage SP155                       |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Bourrelet mousse 5mm                        | Sans couture                     | Coutures invisibles                           |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Languette à soufflet                        |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| <b>Type de fermeture</b>                    |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Comme modèle                                |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Passant                                     |                                  | Quantité                                      |                      | Couleur       |  |                 |  |  |                               |
| Crochet                                     |                                  | Quantité                                      |                      | Couleur       |  |                 |  |  |                               |
| Velcro                                      | Velcro avec passant anneau SP112 | Velcro avec passant à rouleau sur rabat SP110 |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Largeur en mm                               |                                  | Quantité                                      |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Velcro ajustable système SP150              |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Gauche Droite                               |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| Fermeture à glissière                       | Interne                          | Externe                                       | Interne              | Externe       |  |                 |  |  |                               |
| Élastique                                   | Interne                          | Externe                                       | Interne              | Externe       |  |                 |  |  |                               |
| Double fermeture à glissière / Laçage SP122 |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
| <b>Tour de jambe:</b>                       |                                  |                                               |                      |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  | <b>Gauche</b>                                 | <b>Hauteur</b>       | <b>Droite</b> |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 550 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 500 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 450 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 400 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 350 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 300 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 250 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 200 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 150 mm               |               |  |                 |  |  |                               |
|                                             |                                  |                                               | 100 mm               |               |  |                 |  |  |                               |

## Entrée:

|                              |          |    |
|------------------------------|----------|----|
| Derby                        | Standard |    |
| Ouverture avancée            |          | mm |
| Ouverture reculée            |          | mm |
| Distance entre les quartiers |          | mm |



|                              |          |    |
|------------------------------|----------|----|
| Richelieu                    | Standard |    |
| Ouverture avancée            |          | mm |
| Ouverture reculée            |          | mm |
| Distance entre les quartiers |          | mm |



## Remarques:

## Construction

## Type de semelage

Comme modèle

Autre : Préciser les options

|            |             |
|------------|-------------|
| EVA dureté | Souple 35   |
|            | Moyen 50-55 |
|            | Dur 65-70   |

## Première de montage

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Première en polypro H5 | Lame carbone 4 couches     |
| Première en polypro H2 | Lame carbone 6 couches     |
|                        | Première anti perforations |

## Trépointe et semelle

Comme modèle

|                  |  |         |  |  |    |
|------------------|--|---------|--|--|----|
| Semelle numéro   |  | Couleur |  |  | mm |
| Trépointe numéro |  | Couleur |  |  |    |

## Déroulement

|                            |        |         |         |    |
|----------------------------|--------|---------|---------|----|
| Type de déroulement        |        | Interne | Externe |    |
| Épaisseur du déroulement   | Talon  | Métas   | Bout    |    |
| Standard                   | 5 mm   | 5 mm    | 0 mm    |    |
| Standard                   | 10 mm  | 10 mm   | 2 mm    |    |
| À définir avec vos mesures | Gauche | mm      | mm      | mm |
|                            | Droite | mm      | mm      | mm |

## Semelle d'amplitude

|                   |      |          |          |          |  |
|-------------------|------|----------|----------|----------|--|
| Complète          |      |          |          |          |  |
| 3 mm              | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |  |
| Sous l'avant-pied |      |          |          |          |  |
| 3 mm              | 5 mm | 3 mm x 2 | 3 mm x 3 | 5 mm x 2 |  |

## Remarques:

## Hauteur de talon

Gauche

mm

Droite

mm

## Options talon

|                  |            |        |     |            |          |        |     |
|------------------|------------|--------|-----|------------|----------|--------|-----|
|                  |            | Gauche |     |            |          | Droite |     |
| Talon évasé      | Interne    |        | mm  | Interne    |          |        | mm  |
|                  | Externe    |        | mm  | Externe    |          |        | mm  |
|                  | Postérieur |        | mm  | Postérieur |          |        | mm  |
| Talon échancré   | Interne    |        | mm  | Interne    |          |        | mm  |
|                  | Externe    |        | mm  | Externe    |          |        | mm  |
|                  | Postérieur |        | mm  | Postérieur |          |        | mm  |
| Amorti standard  | ou A - B   |        | mm  | standard   | ou A - B |        | mm  |
| Arrondi standard | ou A - B   |        | mm  | standard   | ou A - B |        | mm  |
| Talon Thomas     | Externe    |        | Med | Externe    |          |        | Med |

## Renforcement

|            |          |          |                             |                      |        |                  |        |
|------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|--------|------------------|--------|
|            |          | Standard |                             | Voir tracé sur forme |        | Matériaux TVO    |        |
| Contrefort | Standard |          |                             | Gauche               | Droite | Gauche           | Droite |
| ou:        | Renoflex |          | Contrefort montant (TVO) n° |                      |        | 1 <sup>ère</sup> |        |
|            | Ercoflex |          | Hauteur en mm               |                      |        | 2 <sup>ème</sup> |        |
|            | Tap      |          | Capitonnage malléole en mm  |                      |        | 3 <sup>ème</sup> |        |
|            | Cuir     |          | Capitonnage quartier en mm  |                      |        |                  |        |

## Bout dur

|         |          |           |               |           |
|---------|----------|-----------|---------------|-----------|
| Type    | Normal   | Court     | Long          | Pare-choc |
| Matière | Tap      | Acier     | Polypropylène |           |
|         | Ercoflex | Aluminium |               |           |
|         | Doublure | Carbone   |               |           |

## Déformer

|                    |                                           |                      |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Retrait des formes | Recouvrement des orthèses en cuir perforé | Fournir extra lacets |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|